


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227745 GG
GTIN	7291075311310
Produktų klasė	19A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a_e maks.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 130608PNTN
Tipas	GG
Serija	HELISLOT
Pastūma f _z	0,15 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Geometrija	PNTN

Gamintojo pavadinimas	XNMU 130608PNTN IC5100
Kietlydinys	IC5100
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus	tinka	340 m/min	K
GGG	ribotai tinka	260 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		