



## SZMU 080408PNRHP, IC830, Tipas: INOX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$  mm.

### Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Serija	NEODO
Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm
Geometrija	PNR-HP
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080408PNRHP

Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		