

**XNMU 130608PNTN, IC810, Tipas: GGG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Produktų klasė	19A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a_e maks.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 130608PNTN
Serija	HELISLOT
Tipas	GGG
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f_z	0,15 mm
Geometrija	PNTN

Gamintojo pavadinimas	XNMU 130608PNTN IC810
Kietlydinys	IC810
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus	ribotai tinka	300 m/min	K
GGG	tinka	240 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		