


SZHU 080408PNR, IC882, Tipas: S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	225807 S
GTIN	7291075460360
Produktų klasė	19A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	NEODO
Tipas	S
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Geometrija	PNR
Gamintojo pavadinimas	S890 SZHU 080408PNR IC882
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZHU 080408PNR

Kietlydinys	IC882
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		