

**XNMU 130608PNN-MM, IC808, Tipas: UNI****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227747 UNI |
| GTIN | 7291075311297 |
| Produktų klasė | 19A |

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a_e maks.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNMU 130608PNN-MM |
| Serija | HELISLOT |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Tipas | UNI |
| Geometrija | PNN-MM |
| Gamintojo pavadinimas | XNMU 130608PNN-MM IC808 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Kietlydinys | IC808 |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 240 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 210 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 190 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 180 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 90 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |