



TPKT 1003PDR-FW, IC830, Tipas: UNI



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 226514 UNI |
| GTIN | 7291075313598 |
| Produktų klasė | 19A |

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas. Drožlialaužiai grioveliai rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TPKT 1003PDR-FW |
| Serija | HELI3MILL |
| Geometrija | PDR-FW |
| Gamintojo pavadinimas | HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830 |
| Kietlydinys | IC830 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 220 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 170 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 150 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 110 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 90 m/min | M |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |