




## SZMU 080408PNTR, IC5100, Tipas: GG



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225808 GG
GTIN	7291075460421
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$  mm.

### Techninis aprašymas

Tipas	GG
Pastūma $f_z$ per dantį	0,25 mm
Serija	NEODO
Geometrija	PNTR
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080408PNTR

Kietlydinys	IC5100
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus	tinka	300 m/min	K
GGG	ribotai tinka	240 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		