



## XNMU 040310T, IC810, Tipas: GGG



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

#### Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p,max} = 0,8$  mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Pastūma $f_z$	0,8 mm
Tipas	GGG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 040310T
Geometrija	T
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310T IC810

Kietlydinys	IC810
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		