


**XNMU 090408-PNTN, IC830, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Produktų klasė	19A

**Aprašymas****Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.  
Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a<sub>e</sub> maks.

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	HELISLOT
Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 090408-PNTN
Pastūma f <sub>z</sub>	0,1 mm
Geometrija	PNTN

Gamintojo pavadinimas	XNMU 090408-PNTN IC830
Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		