




SZMU 080412PNTR, IC5100, Tipas: GG



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 225809 GG |
| GTIN | 7291075440027 |
| Produktų klasė | 19A |

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Serija | NEODO |
| Tipas | GG |
| Pastūma f_z per dantį | 0,25 mm |
| Geometrija | PNTR |
| Gamintojo pavadinimas | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080412PNTR |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Kietlydinys | IC5100 |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Ketus | tinka | 300 m/min | K |
| GGG | ribotai tinka | 240 m/min | K |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |