



## XNMU 040310T, IC808, Tipas: UNI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

#### Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 0,8$  mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 040310T
Serija	LOGIQ4FEED
Tipas	UNI
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,8 mm
Geometrija	T
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310T IC808
Kietlydinys	IC808

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$ .	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		