

**XNMU 090408-PNTN, IC808, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Produktų klasė	19A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a_e maks.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Serija	HELISLOT
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 090408-PNTN
Geometrija	PNTN
Gamintojo pavadinimas	XNMU 090408-PNTN IC808

Kietlydinys	IC808
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		