


SZMU 080408PNTR, IC810, Tipas: GGG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Produktų klasė	19A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,25 mm
Serija	NEODO
Geometrija	PNTR
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080408PNTR IC810
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080408PNTR
Kietlydinys	IC810

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus	ribotai tinka	280 m/min	K
GGG	tinka	260 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		