



SZMU 080412PNTR, IC810, Tipas: GGG



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 225811 GGG |
| GTIN | 7291075440010 |
| Produktų klasė | 19A |

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------------|
| Pastūma f_z per dantį | 0,25 mm |
| Serija | NEODO |
| Geometrija | PNTR |
| Gamintojo pavadinimas | S890 SZMU 080412PNTR IC810 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080412PNTR |
| Kietlydinys | IC810 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Ketus | ribotai tinka | 280 m/min | K |
| GGG | tinka | 260 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |