



TDCT 1505PDR, IC808, Tipas: ST900



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226571 ST900
GTIN	7291075312744
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	HELI3MILL
Tipas	ST900
Pastūma f_z	0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TDCT 1505PDR
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDCT 1505PDR IC808
Kietlydinys	IC808

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		