



TDKT 1505PDR, IC830, Tipas: ST1400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,21 mm
Serija	HELI3MILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TDKT 1505PDR
Tipas	ST1400
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Kietlydinys	IC830

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		