



## TDKR 150508PDRHM, IC830, Tipas: INOX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

#### Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TDKR 150508PDRHM
Tipas	INOX
Pastūma $f_z$	0,2 mm
Serija	HELI3MILL
Geometrija	PDR-HM
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Kietlydinys	IC830

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		