


SYHU 070400ADN, IC830, Tipas: INOX

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Produktų klasė	19A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,16 mm
Serijs	DOVEIQMILL
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm
Geometrija	ADN
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 070400ADN IC830
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 070400ADN

Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		