


SYHU 070400AD, IC882, Tipas: S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222518 S
GTIN	7291075450026
Produktų klasė	19A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$. Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	DOVEIQMILL
Plokštelės storis E	4,76 mm
Geometrija	ADN
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 070400AD IC882
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 070400AD

Kietlydinys	IC882
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		