



TDKT 1505PDR, IC5400, Tipas: GGG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	HELI3MILL
Pastūma f_z	0,15 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TDKT 1505PDR
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Kietlydinys	IC5400
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	240 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		