



## SYHU 0704ADTN, IC5100, Tipas: GG



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 222519 GG     |
| GTIN             | 7291075311792 |
| Produktų klasė   | 19A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

#### Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ . Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Serija                                 | DOVEIQMILL                 |
| Pastūma $f_z$ per dantį                | 0,25 mm                    |
| Plokštelės storis E                    | 4,76 mm                    |
| Kampo spindulys                        | 0,8 mm                     |
| Geometrija                             | ADTN                       |
| Gamintojo pavadinimas                  | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADTN              |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Kietlydinys                        | IC5100                        |
| Ašmenys                            | HM                            |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8                             |
| Produkto rūšis                     | Keičiama plokštelė frezavimui |

### Vartotojo duomenys

|                | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Ketus          | tinka         | 300 m/min | K         |
| GGG            | ribotai tinka | 220 m/min | K         |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka |           |           |
| sausasis       | tinka         |           |           |
| Oras           | tinka         |           |           |