


**SYHU 070400ADTN, IC810, Tipas: GGG**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222521 GGG
GTIN	7291075311846
Produktų klasė	19A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Serija	DOVEIQMILL
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,25 mm
Geometrija	ADTN
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 070400ADTN

Kietlydinys	IC810
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus	ribotai tinka	270 m/min	K
GGG	tinka	220 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		