



## SYHU 0704DN-MM, IC808, Tipas: UNI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

### Techninis aprašymas

Serija	DOVEIQMILL
Plokštelės storis E	4,76 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Geometrija	ADN-MM
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 0704DN-MM
Kietlydinys	IC808

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		