


**CCMT 09T308, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Serija	ISOTURN
Kietlydinys	IC807
Drožlialaužis	M3P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Gamintojo pavadinimas	CCMT 09T308-M3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui