


**CCMT 09T304, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,06 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 80 m/min
Drožlialaužis	F3M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 2 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	IC807
Serija	ISOTURN
Gamintojo pavadinimas	CCMT 09T304-F3M IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui