


**CCMT 09T304, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 80 m/min
Drožlialaužis	M3M
Kietlydinys	IC807
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm

Serija	ISOTURN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Gamintojo pavadinimas	CCMT 09T304-M3M IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui