


**CCMT 09T308, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260173 IC807  |
| GTIN             | 7291075306422 |
| Produktų klasė   | 26B           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | M                           |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 4 mm                  |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm                      |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 2                           |
| Ašmenys                                       | HM                          |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 30 - 80 m/min               |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | CCMT 09T308                 |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Drožlialaužis         | M3M                               |
| Pastūma f             | 0,08 - 0,3 mm/aps,                |
| Serija                | ISOTURN                           |
| Kietlydinys           | IC807                             |
| Gamintojo pavadinimas | CCMT 09T308-M3M IC807             |
| Produkto rūšis        | keičiamosios plokštelės tekinimui |