


**CCMT 09T302, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260101 IC807 |
| GTIN | 7291075350982 |
| Produktų klasė | 26B |

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 2 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T302 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Pastūma f | 0,06 - 0,25 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 30 - 80 m/min |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Serija | ISOTURN |
| Kietlydinys | IC807 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Drožlialaužis | F3M |
| Gamintojo pavadinimas | CCMT 09T302-F3M IC807 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |