

**DCMT 11T304, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	IC807

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Drožlialaužis	M3P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Serija	ISOTURN
Gamintojo pavadinimas	DCMT 11T304-M3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui