

**VCMT 160402, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	IC807
Serija	ISOTURN
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 80 m/min
Drožlialaužis	F3M
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Gamintojo pavadinimas	VCMT 160402-F3M IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui