

**DCMT 11T308, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 3 mm
Serija	ISOTURN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Drožlialaužis	M3P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	IC807
Ašmenys	HM
Gamintojo pavadinimas	DCMT 11T308-M3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui