


**CNMG 120404, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	F3P
Kietlydinys	IC8150
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,5 mm
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120404-F3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui