

**CNMG 120408, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	IC6025
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	F3M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-F3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui