



**CNMG 120408, Rūšis: IC8150**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Produktų klasė	26B

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	F3P
Kietlydinys	IC8150
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-F3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui