

**CNMG 120404, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	F3M
Kietlydinys	IC6025
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120404-F3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui