



**CNMG 120408, Rūšis: IC8250**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Produktų klasė	26B

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Drožlialaužis	F3P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	IC8250
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-F3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui