


**CNMG 120404, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	IC8150
Drožlialaužis	M3P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120404-M3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui