


**CNMG 120412, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Drožlialaužis	M3P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	IC8150
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120412-M3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui