


**CNMG 120412, Rūšis: IC6015**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Produktų klasė	26B

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	M3M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pastūma $f$	0,17 - 0,5 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Kietlydinys	IC6015
Kampo spindulys	1,2 mm
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120412-M3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui