


**CNMG 120412, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250272 IC8250 |
| GTIN | 7291075329551 |
| Produktų klasė | 26B |

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Kampo spindulys | 1,2 mm |
| Drožlialaužis | M3P |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 150 - 380 m/min |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Pastūma f | 0,15 - 0,6 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas | P |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 5 mm |
| Kietlydinys | IC8250 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Gamintojo pavadinimas | CNMG 120412-M3P IC8250 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |