


**CNMG 120412, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250272 IC8250 |
| GTIN             | 7291075329551 |
| Produktų klasė   | 26B           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Kampo spindulys                               | 1,2 mm              |
| Drožlialaužis                                 | M3P                 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | CNMG 120412         |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 150 - 380 m/min     |
| Ašmenys                                       | HM                  |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                   |
| Pastūma f                                     | 0,15 - 0,6 mm/aps,  |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$                   | 0,5 - 5 mm                        |
| Kietlydinys                          | IC8250                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas       |
| Gamintojo pavadinimas                | CNMG 120412-M3P IC8250            |
| Produkto rūšis                       | keičiamosios plokštelės tekinimui |