

**CNMG 120408, Rūšis: IC6015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,85 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	IC6015
Drožialaužis	M3M
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-M3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui