

**CNMG 120412, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250272 IC6025 |
| GTIN             | 7291075305777 |
| Produktų klasė   | 26B           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | M                           |
| Ašmenys                                       | HM                          |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 230 m/min             |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Kietlydinys                                   | IC6025                      |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                           |
| Kampo spindulys                               | 1,2 mm                      |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | CNMG 120412                 |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas         |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$    | 0,5 - 5 mm                        |
| Drožlialaužis         | M3M                               |
| Pastūma f             | 0,17 - 0,5 mm/aps,                |
| Gamintojo pavadinimas | CNMG 120412-M3M IC6025            |
| Produkto rūšis        | keičiamosios plokštelės tekinimui |