



DNMG 150604, Rūšis: IC6025



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250730 IC6025 |
| GTIN | 7291075341898 |
| Produktų klasė | 26B |

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Drožlialaužis | F3M |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Ašmenys | HM |
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Kietlydinys | IC6025 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 230 m/min |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Gamintojo pavadinimas | DNMG 150604-F3M IC6025 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |