

**CNMG 120408, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,85 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	M3M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Kietlydinys	IC6025
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-M3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui