


DNMG 150608, Rūšis: IC6025

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Produktų klasė	26B

Aprašymas
Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	M3M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Kietlydinys	IC6025
Ašmenys	HM
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150608-M3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui