



DNMG 150608, Rūšis: IC6015



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Produktų klasė	26B

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	F3M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kietlydinys	IC6015

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150608-F3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui