

**DNMG 150608, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Kietlydinys	IC6025
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm

Drožlialaužis	F3M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150608-F3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui