

**DNMG 150608, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	IC8250
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	M3P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150608-M3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui