

**VNMG 160404, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251850 IC6025 |
| GTIN             | 7291075307122 |
| Produktų klasė   | 26B           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm                       |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,4 - 2,5 mm                 |
| Kietlydinys                                   | IC6025                       |
| Drožlialaužis                                 | M3M                          |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiaus glotnasis apdirbimas |
| Pastūma f                                     | 0,07 - 0,3 mm/aps,           |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 230 m/min              |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas          |
| Ašmenys                                       | HM                           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 4                                 |
| Pagrindinis naudojimas                 | M                                 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404                       |
| Gamintojo pavadinimas                  | VNMG 160404-M3M IC6025            |
| Produkto rūšis                         | keičiamosios plokštelės tekinimui |